

**Oboustranný maticový klíč, Rozměry klíčů: 6X7 mm****Údaje o objednávce**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 610700 6X7    |
| GTIN             | 4045197158833 |
| Třída artiklu    | 61A           |

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. S úzkou tolerancí otvorů.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Délka klíče L: 120 mm

maximální šířka čelisti b1: 16 mm

maximální šířka čelisti b2: 18 mm

Maximální výška čelisti h: 4 mm

**Technický popis**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Otvor klíče 2              | 7 mm     |
| Maximální výška čelisti h  | 4 mm     |
| Otvor klíče 1              | 6 mm     |
| maximální šířka čelisti b2 | 18 mm    |
| maximální šířka čelisti b1 | 16 mm    |
| Rozměry velikostí klíčů    | metrické |
| Délka klíče L              | 120 mm   |
| Norma                      | DIN 3110 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norma                              | ISO 3318  |
| Poloha čelisti 1                   | 15 stupeň |
| Poloha čelisti 2                   | 15 stupeň |
| nejiskřící                         | ne        |
| Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne        |