

**Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 34X36mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610100 34X36
GTIN	4018754018116
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa výrobce GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 610600

Technický popis

Maximální šířka čelisti b1	75 mm
Rozměr klíče 1	34 mm
Maximální šířka čelisti b2	80 mm
Rozměr klíče 2	36 mm
Maximální výška čelisti h	10 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	325 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč