

**Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 16X17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610100 16X17
GTIN	4018754017874
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa výrobce GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 610600

Technický popis

Rozměr klíče ₂	17 mm
Rozměr klíče ₁	16 mm
Maximální výška čelisti h	6 mm
Maximální šířka čelisti b1	36 mm
Maximální šířka čelisti b2	39 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	205 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč