



6hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá, Rozměr klíče: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	631400 8
GTIN	4018754000227
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Otvory klíče s úzkými tolerancemi.

Nekloužou po hranách šroubů, chrání hlavy šroubů a matic. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením s profilem **AS-drive**.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Technický popis

Rozměr klíče	8 mm
Délka	50 mm
Ø na hnané straně	11,6 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Norma	DIN 3124
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch	povrch chromovaný přes nikl

S profilem AS-Drive	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče