

**Oboustranný otevřený klíč, palcový, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610120 1
GTIN	4018754019724
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

**Technický popis**

Maximální šířka čelisti b2	18 mm
Maximální šířka čelisti b1	16 mm
Maximální výška čelisti h	4 mm
Rozměry velikostí klíčů	palcové
Rozměr klíče <sub>2</sub>	5/16 palec
Délka klíče L	140 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	1/4 palec
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň

Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč