



## Oboustranný otevřený klíč, palcový, Typ: 18



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 610120 18     |
| GTIN           | 4018754019830 |
| Třída artiklu  | 63A           |

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kované. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

### Technický popis

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Maximální šířka čelisti b1 | 42 mm     |
| Maximální šířka čelisti b2 | 49 mm     |
| Maximální výška čelisti h  | 7,3 mm    |
| Rozměry velikostí klíčů    | palcové   |
| Rozměr klíče <sub>2</sub>  | 7/8 palec |
| Délka klíče L              | 235 mm    |
| Rozměr klíče <sub>1</sub>  | 3/4 palec |
| Norma                      | DIN 3110  |
| Norma                      | ISO 3318  |
| Poloha čelisti 1           | 15 stupeň |
| Poloha čelisti 2           | 15 stupeň |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Nejiskřící                         | ne            |
| Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne            |
| Druh produktu                      | Maticový klíč |