

**Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®, Profil Torx®: E10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631500 E10
GTIN	4018754000982
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní 4- hran s otvorem dle DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®; neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozměr profilu A: 9,4 mm

Ø na hnané straně: 12,7 mm

Délka: 23 mm

Technický popis

Rozměr profilu A	9,4 mm
Profil Torx®	E10
Délka	23 mm
Ø na hnané straně	12,7 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Materiál	Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná
Druh produktu	Nástrčné klíče

