



## Oboustranný otevřený klíč, palcový, Typ: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	610120 3
GTIN	4018754019731
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kované. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

### Technický popis

Maximální šířka čelisti b2	23 mm
Maximální šířka čelisti b1	18 mm
Maximální výška čelisti h	4,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	palcové
Rozměr klíče <sub>2</sub>	3/8 palec
Délka klíče L	140 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	5/16 palec
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň

Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč