



## 6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce krátká, 6hran: 4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	631710 4
GTIN	4018754000630
Třída artiklu	63A

### Popis

**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 631709

### Technický popis

6hran	4 mm
Ø na straně pohonu	11,6 mm
Délka	28 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

