

HOLEX**Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®, Profil Torx®: E4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631515 E4
GTIN	4045197493354
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní 4-hran s otvorem dle DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozměr profilu A: 3,8 mm

Ø na hnané straně: 5,4 mm

Délka: 25 mm

Technický popis

Rozměr profilu A	3,8 mm
Profil Torx®	E4
Délka	25 mm
Ø na hnané straně	5,4 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

