

**Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 27X32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610100 27X32
GTIN	4018754018055
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa výrobce GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 610600

Technický popis

Rozměr klíče ₁	27 mm
Maximální šířka čelisti b ₂	70 mm
Maximální výška čelisti h	10 mm
Rozměr klíče ₂	32 mm
Maximální šířka čelisti b ₁	60 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	300 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč