

**6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce krátká, 6hran: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631710 8
GTIN	4018754000661
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahluobením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 631709

Technický popis

6hran	8 mm
Ø na straně pohonu	11,6 mm
Délka	28 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

