

**Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 32X36mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610100 32X36
GTIN	4018754018109
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa výrobce GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 610600

**Technický popis**

Rozměr klíče <sub>2</sub>	36 mm
Maximální výška čelisti h	10 mm
Maximální šířka čelisti b1	70 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	32 mm
Maximální šířka čelisti b2	80 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	325 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč