

**6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce dlouhá, 6hran: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631700 3
GTIN	4018754000470
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.
Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 7422****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 631729

Technický popis

Délka	55 mm
6hran	3 mm
Ø na straně pohonu	10,7 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

