

**6hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá, Rozměr klíče: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631415 5
GTIN	4045197492951
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upozornění:

HOLEX 6-hranné nástrčné hlavice, dlouhé také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (č. 631417).

Technický popis

Rozměr klíče	5 mm
Délka	50 mm
Ø na hnané straně	8,1 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Norma	DIN 3124
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované

S profilem AS-Drive

ne

Druh produktu

Nástrčné klíče