

**Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlouhá, Profil Torx®: TX25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631780 TX25
GTIN	4045197382214
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní 4-hran s otvorem dle DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozměr profilu A: 4,4 mm

Ø na straně pohonu: 12 mm

Délka: 100 mm

Technický popis

Ø na straně pohonu	12 mm
Délka	100 mm
Profil Torx®	TX25
Rozměr profilu A	4,4 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče