

**Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631805 TX27
GTIN	4045197559890
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.  
Vnitřní 4- hran s otvorem dle DIN 3120-D 6,3.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozměr profilu A: 5 mm

Ø na straně pohonu: 11 mm

Délka: 25 mm

**Technický popis**

Délka	25 mm
Ø na straně pohonu	11 mm
Rozměr profilu A	5 mm
Profil Torx®	TX27
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

