

**HOLEX®**
**Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 43-dílná**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	630100
GTIN	4045197161642
Třída artiklu	62A

**Popis**
**Provedení:**

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

**Použití:**

Pro šrouby / matice gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M20.

Pro šrouby s vnitřním 6-hranem gs\_profil\_6kant M4 – M18.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 11 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2palcové nástrčné hlavice 12hranné: 13 ks č. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4palcové zástrčné hlavice 6hranné: 3 ks č. 631720 vel. 3; 4; 5

1/2palcové zástrčné hlavice 6hranné: 5 ks č. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14

Vratidlo 1/4 palce: 1 ks podobně č. 633029

Vratidlo 1/2 palce: 1 ks č. 641320

1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks podobně č. 632829

Prodloužení 1/4 palce: 2 ks č. 632420 vel. 50; 150

Prodloužení 1/2 palce: 2 ks č. 641020 vel. 130; 255

Kardanový kloub 1/4 palce: 1 ks č. 633520

Kardanový kloub 1/2 palce: 1 ks č. 641620

Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632300

Ráčna 1/2 palce: 1 ks č. 640220

Uložení v: Box z ocelového plechu

Délka: 440 mm

Šířka: 266 mm

Výška: 50 mm

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče: 4-13 mm

Rozsah velikosti klíčů 12-hr. nástrčné klíče: 13-32 mm

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče: 3-14 mm

## Technický popis

Upínací 4-hran	1/2 palec
Upínací 4-hran	1/4 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč 12-hran
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
Počet dílů	43
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče	4-13 mm
Rozsah velikosti klíčů 12-hr. nástrčné klíče	13-32 mm
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče	3-14 mm
Obal	Box z ocelového plechu
Délka	440 mm
Šířka	266 mm
Výška	50 mm