



Sada nástrčných klíčů s povlakem TiN, 1/4 palcový čtyřhran 30-dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630340
GTIN	4000896175475
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120.**

Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M8.

Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2,5 – M5 a vnitřní šrouby Torx® se závitem M3 – M6.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 12 ks vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

6-hranné zástrčné hlavice

povlak TiN: 4 ks č. 631733 vel. 3; 4; 5; 6

Zástrčné hlavice pro vnitřní šrouby Torx®

s povlakem TiN: 5 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Zástrčné hlavice pro šrouby Phillips

s povlakem TiN: 2 ks vel. 1; 2

Zástrčné hlavice Pozidriv

povlak TiN: 2 ks vel. 1; 2

Nástavec s rukojetí: 1 ks

Prodloužení: 2 ks vel. 55; 147 mm
Kardanův kloub: 1 ks
Ráčna: 1 ks
Uložení v: Plastový box se stojanem / odkládací miskou
Výška: 54 mm
Upínací 4-hran: 1/4 palec
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče: 4-14 mm
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče: 3-6 mm

Technický popis

Počet dílů	30
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
Upínací 4-hran	1/4 palec
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče	4-14 mm
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče	3-6 mm
Obal	Plastový box se stojanem / odkládací miskou
Délka	180 mm
Šířka	150 mm
Výška	54 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč