

**HOLEX****Oboustranný otevřený klíč, fosfátovaný, Rozměry klíčů: 4X5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610900 4X5
GTIN	4045197384058
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.  
S oválnou stopkou.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

**Technický popis**

Maximální šířka čelisti b2	14 mm
Maximální výška čelisti h	3 mm
Rozměr klíče 1	4 mm
Rozměr klíče 2	5 mm
Maximální šířka čelisti b1	13 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	103 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň

Povrch	fosfátované
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč