

**Oboustranný otevřený klíč, fosfátovaný, Rozměry klíčů: 30X32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610900 30X32
GTIN	4045197384331
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Technický popis

Maximální šířka čelisti b1	66 mm
Maximální výška čelisti h	10 mm
Rozměr klíče ₁	30 mm
Maximální šířka čelisti b2	70 mm
Rozměr klíče ₂	32 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	299 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň

Povrch	fosfátované
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč