

Koken
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem, Typ:


Údaje o objednávce

Číslo objednávky	632050
GTIN	4991644021826
Třída artiklu	63R

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.
Upínací 4-hran: 1/4 palec
Celková délka: 115 mm
Počet břitů: 20

Technický popis

Upínací 4-hran	1/4 palec
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Celková délka	115 mm
Počet břitů	20
Pracovní úhel	18 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch

chromovaný