

HOLEX**Oboustranný otevřený klíč, fosfátovaný, Rozměry klíčů: 19X24mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 610900 19X24 |
| GTIN | 4045197384232 |
| Třída artiklu | 62A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Technický popis

| | |
|--|-----------|
| Rozměr klíče ₁ | 19 mm |
| Maximální šířka čelisti b ₂ | 53 mm |
| Rozměr klíče ₂ | 24 mm |
| Maximální šířka čelisti b ₁ | 43 mm |
| Maximální výška čelisti h | 8 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Délka klíče L | 245 mm |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Poloha čelisti 1 | 15 stupeň |
| Poloha čelisti 2 | 15 stupeň |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Povrch | fosfátované |
| Atribut názvu produktu | fosfátovaný |
| Nejiskřící | ne |
| Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne |
| Druh produktu | Maticový klíč |