

**Oboustranný otevřený klíč, fosfátovaný, Rozměry klíčů: 13X17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610900 13X17
GTIN	4045197384157
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.  
S oválnou stopkou.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

**Technický popis**

Maximální šířka čelisti b1	33 mm
Maximální šířka čelisti b2	39 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	13 mm
Rozměr klíče <sub>2</sub>	17 mm
Maximální výška čelisti h	6 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	201 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň

Povrch	fosfátované
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč