

**Kladka pro válečkování konvexní, Ø válečků: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	291442 15
GTIN	4030741391026
Třída artiklu	29H

Popis**Provedení:**

Broušeno ($R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$).

Konvexní kladky pro válečkování HSS – typ RRE.

Výhoda:

- **Vylepšená kvalita povrchu.**
- **Zpevnění povrchů.**
- **Redukce procesní doby.**

Použití:

K válečkování cylindrických obrobků.

Vhodné pro :

Rádlovací tvářecí nástroj: č. 290000; 290001

Šířka kladky: 4 mm

Ø otvoru kolečka: 4 mm

Technický popis

Ø válečků	15 mm
Ø otvoru kolečka	4 mm

Šířka kladky	4 mm
Řezný materiál	HSS
Hodnota drsnosti	2 - 3 μm
Tvar	Konvexní
Typ	RRE
Druh produktu	Nástroj pro válečkování