

Kancelářský regál, přídatný regál, Hloubka 300 mm, Výška / šířka police: 2000/1000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	990591 2000/1000
GTIN	4004514219909
Třída artiklu	96P

Popis

Provedení:

Neděrovaná čela rámu z T profilu a dna polic.

Vyztužení křížovou vzpěrou. Dorazové lišty zabraňují prostrčení pořadačů nebo podkladů. Krycí dno dorazovou lištu nemá.

Maximální nosnost: 85 kg na polici.

Hloubka 300 mm: pojme až 96 pořadačů na jedno pole při výšce 2300 mm.

Popis:

Montážní rozměry:

Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm

Přídatný regál: jmenovitá délka +6 mm

Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Délka ohybu bez opory: max. 600 mm

Upozornění:

- Regály s poměrem výška/hloubka větší než 5:1 musejí být zajištěny proti překlopení.
- Materiál pro upevnění do podlahy a ke stěně není součástí dodávky.

Technický popis

Hloubka	300 mm
Výška	2000 mm
Šířka montážního rozměru přídavného regálu	1006 mm
Šířka	1000 mm
Počet polic	6
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkováno
Atribut názvu produktu	Hloubka 300 mm
Druh produktu	Regál na pořadače

Příslušenství

Upínací patka	990852
---------------	--------