

**Prodloužení, 1/4 palce ohebné, celková délka: 150 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	632500 150
GTIN	2050001016386
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pouze pro utahování vpravo do maximálně 5 Nm.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Technický popis

Upínací 4-hran	1/4 palec
----------------	-----------