



Ploché zaoblené kleště rovné izolované dle VDE, s bezpečnostním očkem, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	706030 200
GTIN	4003773081449
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Kleště s bezpečnostním očkem k upevnění na zajištění proti pádu. Bezpečnostní očko je pevně svařeno s rukojetí, dynamicky zatížitelné do 3 m výšky pádu.

Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 06082-201 pro práce pod napětím do 1000 V.

Použití:

K použití v pozemním stavitelství, podzemním stavitelství, údržbě budov, při průmyslovém lezení, pokrývačství, stavbě veletrhů atd.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná.

Upozornění:

Další provedení a velikosti jsou k dostání na vyžádání.

Technický popis

Délka čelistí	70 mm
Celková délka	200 mm
Materiál	Chromvanadiová elektroocel
Druh produktu	Multifunkční kleště

Příslušenství

KarabinaSTEEL D TRI	098195
Spojovací prvekSpirálové přídržné lano Typ T2T	098245 T2T
KarabinaDOUBLE TRI	098194
KarabinaOVALSTEEL SC Typ	098196
Spojovací prvekBungee Nosná kapacita 15,9 kg	098240 15,9