



Stranové štípací kleště izolované dle VDE, s bezpečnostním očkem, Celková délka: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	706040 160
GTIN	4003773081463
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Kleště s bezpečnostním očkem k upevnění na zajištění proti pádu. Bezpečnostní očko je pevně svařeno s rukojetí, dynamicky zatížitelné do 3 m výšky pádu.

Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 06082-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Použití:

K použití v pozemním stavitelství, podzemním stavitelství, údržbě budov, při průmyslovém lezení, pokrývačství, stavbě veletrhů atd.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Upozornění:

Další provedení a velikosti jsou k dostání na vyžádání.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Druh produktu	Řezací kleště

Příslušenství

Spojovací prvekSpirálové přídržné lano Typ T2T	098245 T2T
KarabinaSTEEL D TRI	098195
KarabinaDOUBLE TRI	098194
Spojovací prvekBungee Nosná kapacita 15,9 kg	098240 15,9
KarabinaOVALSTEEL SC Typ	098196