

Koken**Prodloužení, 1/4 palce „Wobbel-Fix“, Celková délka: 50mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	632525 50
GTIN	4991644021024
Třída artiklu	63R

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.

2-stupňové prodloužení. Úhlové prodloužení (možné až 15°) je aretovatelné.

Spojování „naslepo“ díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům a zaobleným vnějším čtyřhranům.

Norma:**DIN 3123-B 6,3****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 632519

Technický popis

Celková délka	50 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
4hran s Wobble-Fix	S výkyvným úhlem
Druh produktu	Prodloužení

