



6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 11 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	631000 11
GTIN	4018754000074
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Otvory klíče s úzkými tolerancemi. Nekloužou po hranách šroubů, chrání hlavy šroubů a matic. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením s profilem **AS-drive**.

Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 631029

Technický popis

Ø na hnané straně	15,5 mm
Rozměr klíče	11 mm
Délka	23 mm

Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	Vysoce výkonná ocel HPQ®
Druh produktu	Nástrčné klíče