



## Samonivelační rotační laser GRL, Typ: 400H



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	468495 400H
GTIN	3165140604406
Třída artiklu	46T

### Popis

#### Provedení:

Samonivelační rotační laser pro venkovní použití. Přesná, rychlá a snadná nivelace laserových přímk. Antidriftový systém **zabraňuje nivelačním chybám** při vibracích nebo otřesech.

#### Funkce:

IP56: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Laserový přijímač, měřicí lať, stativ, návod k použití, přepravní kufr. 2x baterie LR20 1,5 V a 1x 9 V bloková baterie.

### Technický popis

Závit pro stativ	5/8 UNC palec
Označení výrobce	GRL 400H
Ochranná třída IP	IP 56
Šířka	170 mm
Hmotnost	2 kg

Dosah	20 m
Počet otáček	600 min <sup>-1</sup>
Dosah s přijímačem	400 m
Doba nivelizace	15 s
Třída laseru	2
Nivelační rozsah	±5 stupeň
Délka	183 mm
Výška	188 mm
Mezní chyba	±0,08 mm/m
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR20; 081551 6LR61
Počet obsažených baterií	3
Barva laseru	červená
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Rotační laser

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR20	081551 LR20
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost 6LR61	081551 6LR61