



12hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630950 6
GTIN	4018754000319
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahluobením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Otvory klíče s úzkými tolerancemi.

Nekloužou po hranách šroubů, chrání hlavy šroubů a matic. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením s profilem **AS-drive**.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 630929

Technický popis

Délka	23 mm
Ø na hnané straně	9,2 mm
Rozměr klíče	6 mm

Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče