



Osvětlení strojů LED ploché, Typ: 560 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	081436 560
GTIN	4260131236051
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Robustní osvětlení strojů LED v **hliníkovém pouzdru** a satinovaném akrylovém kotouči pro **homogenní osvětlení v úhlu 160 stupňů**.

- **Malý odraz, neoslňuje a nebliká.**
- **Připojení k 24V síťovému napájecí nebo 24V ovládání stroje.**
- **Vodotěsné dle IP67.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2 ks magnetů s pryžovým pláštěm, síťový napáječ.

Ochranná třída IP: IP 67

Světelný výkon: 25 W

Světelný tok: 2400 lm

Třída energetické účinnosti : A

Celková šířka: 50 mm

celková výška: 15 mm

Technický popis

Světelný výkon	25 W
Světelný tok	2400 lm
Třída energetické účinnosti	A
Osvětlovací těleso	Modul LED

celková výška	15 mm
Celková šířka	50 mm
Zóna ATEX	žádná
Ochranná třída IP	IP 67