



## Nůžky na kabely s ráčnou na kabely s ocelovým jádrem (ACSR), Celková délka: 340mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	731270 340
GTIN	4003773081241
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Břity s precizním brusem a indukčně kalenou řeznou hranou. Dvoustupňový pohon s ozubeným věncem pro snadné řezání s vynaložením malé síly s převodem.

#### Použití:

Pro oddělování kabelů s ocelovým jádrem (kabel ACSR) s jednoručním a dvouručním použitím. Ideální pro použití na zúžených místech.

#### Materiál:

Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v olejové lázni.

#### Zvláštní příslušenství:

Náhradní nůž č. 731272.

### Technický popis

Výkon ve stříhu do Ø	32 mm
Celková délka	340 mm
Výkon ve stříhu	240 mm <sup>2</sup>
Materiál	Nůž: Speciální nástrojová ocel ve mimořádné kvalitě, kalená v oleji
Rameno	Hliníková ovální trubka, vysoce pevná
S funkcí ráčny	ano
Druh produktu	Nůžky

---

## Příslušenství

Otočný nůž pro nůžky na kabely ACSR s ráčnou včetně šroubu a matice Typ 340

---

731272 340