

HOLEX**Soustružnický nůž pravý podobný DIN 4972 (ISO 2), M20, Stopka 4hran:
25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296130 25
GTIN	4045197884756
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Stopka 4hran	25 mm
Celková délka	140 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože