

**HOLEX****Vnitřní soustružnický nůž pravý podobný DIN 4973 (ISO 8), M20, Stopka 4hran: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296330 16
GTIN	4045197884794
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

**Použití:**

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

**Pozor:**

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

**Technický popis**

Pro otvory od Ø	27 mm
Stopka 4hran	16 mm
Celková délka	210 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože