

HOLEX**Soustružnický nůž vnitřní rohový pravý podobný DIN 4974 (ISO 9), M20,
Stopka 4hran: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296430 10
GTIN	4045197884824
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Stopka 4hran	10 mm
Pro otvory od Ø	18 mm
Celková délka	150 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože