

HOLEX**Soustružnický nůž vnitřní rohový pravý podobný DIN 4974 (ISO 9), M20,
Stopka 4hran: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296430 16
GTIN	4045197884848
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Pro otvory od Ø	27 mm
Stopka 4hran	16 mm
Celková délka	210 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože