

**HOLEX****Soustružnický nůž vnitřní rohový pravý podobný DIN 4974 (ISO 9), M20,  
Stopka 4hran: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296430 20
GTIN	4045197884855
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

**Použití:**

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

**Pozor:**

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

**Technický popis**

Stopka 4hran	20 mm
Pro otvory od Ø	34 mm
Celková délka	250 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože