

**HOLEX****Soustružnický nůž vnitřní rohový levý podobný DIN 4974 (ISO 9), P20/K25,  
Stopka 4hran: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296455 16
GTIN	4045197884893
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

**Použití:**

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

**Pozor:**

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

**Technický popis**

Stopka 4hran	16 mm
Pro otvory od Ø	27 mm
Celková délka	210 mm
Řezný materiál	P20/K25
Druh produktu	Soustružnické nože