

HOLEX**Čelní soustružnický nůž pravý podobný DIN 4977 (ISO 5), M20, Stopka 4hran: 16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 296715 16 |
| GTIN | 4045197884985 |
| Třída artiklu | 22E |

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

| | |
|----------------|--------------------|
| Stopka 4hran | 16 mm |
| Celková délka | 110 mm |
| Řezný materiál | M20 |
| Druh produktu | Soustružnické nože |