

**HOLEX****Čelní soustružnický nůž pravý podobný DIN 4977 (ISO 5), M20, Stopka 4hran: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296715 20
GTIN	4045197884992
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

**Použití:**

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

**Pozor:**

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

**Technický popis**

Stopka 4hran	20 mm
Celková délka	125 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože