

FLUKE.

Zkoušečka napětí a průchodu, Typ: T130**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473090 T130
GTIN	095969610506
Třída artiklu	47H

Popis**Provedení:**

Dvoupólová zkoušečka napětí s ergonomickým ovládáním jednou rukou pro zástrčky. Ukazatel naměřené hodnoty s osvětlením pozadí. Ukazatel stavu baterie - naměřené napětí lze zobrazit i při vybité baterii. Nástrčné zkušební hroty s ukazatelem opotřebení. **provedení VDE**

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

K profesionálnímu, víceúrovňovému zkoušení napětí, polarity a průchodu.

Norma:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Technický popis

Zkušební proud proudových chráničů / RCD	ano
Ukazatel	LED / LCD
Rozsah stupnice AC	6 - 690 V

Rozsah stupnice DC	6 - 690 V
Zkouška fází	100V – 690V
Kalibrování	I1
Osvětlení místa měření	ano
Zkouška směru točivého pole	ano
Zkouška polarity	ano
Kontrola průchodu	opticky / akusticky
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V
Kategorie přepětí	CAT III 690 V
Ochranná třída IP	IP 64
Měření frekvencí	40 - 400 Hz
Funkce kapesní svítilny	ano
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Zkoušečka napětí

Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí Typ S	027120 S
Kalibrace DAkkSZkoušečka napětí Typ S	027160 S

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------