

FLUKE®

**Termovizní kamera, Typ: TIS10****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	474035 TIS10
GTIN	95969798822
Třída artiklu	47H

**Popis****Provedení:**

Kamera pro viditelné zobrazení infračerveného záření. **Displej 3,5 palce.** Zabudovaná digitální kamera s **režimem obraz v obraze:** Překrývání viditelného obrazu a termovize pro jednoduchou identifikaci problému a polohy.

**Fluke Connect** propojí Váš měřicí přístroj přes bluetooth s Vaším smartphonem.

- **Zajištění měření a snímků.**
- **Vytvoření a zasílání zpráv e-mailem přímo ze smartphonu.**

**Použití:**

Pro preventivní údržbu, pro sledování jak mechanických, tak také elektrických zařízení nebo výrobních procesů. Obzvláště vhodná pro údržbu, stavební profese, oblasti topení a instalací, facility management a domovní instalace.

**Rozsah dodávky:**

Včetně lithium-iontového akumulátoru, síťového adaptéru, kabelu USB a polstrované tašky.

Rozhraní: Fluke Connect

Kalibrování: Cena na poptávku

Rozsah teploty: -20 - 250 °C

Přesnost:  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  oder 2 % z naměřené hodnoty

Tepelná citlivost: 0,15 K

Frekvence snímání obrazu: 9 Hz

Zorné pole: 35,7×26,8 stupeň

Velikost detektoru: 80×60 px

## Technický popis

Zorné pole	35,7×26,8 stupeň
Velikost detektoru	80×60 px
Tepelná citlivost	0,15 K
Rozsah teploty	-20 - 250 °C
Přesnost	±2 °C oder 2 % z naměřené hodnoty
Frekvence snímání obrazu	9 Hz
Minimální vzdálenost ostření	0,45 m
Rozhraní	Fluke Connect
Kalibrování	Cena na poptávku
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Termo kamera