

HOLEX**Vnitřní závitorezný soustružnický nůž pravý podobný DIN 283 (ISO 13), M20,
Stopka 4hran: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297185 12
GTIN	4045197885722
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Pro otvory od Ø	30 mm
Stopka 4hran	12 mm
Celková délka	160 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože