

HOLEX**Závitový soustružnický nůž pravý podobný DIN 282 (ISO 12), M20, Stopka 4hran: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297165 12
GTIN	4045197885661
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Stopka 4hran	12 mm
Celková délka	110 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože