

**HOLEX****Rohový nůž pravý podobný DIN 4978 (ISO 3), M20, Stopka 4hran: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296755 20
GTIN	4045197885463
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

**Použití:**

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

**Pozor:**

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

**Technický popis**

Stopka 4hran	20 mm
Celková délka	125 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože