

HOLEX**Soustružnický nůž pravý podobný DIN 4980 (ISO 6), M20, Stopka 4hran:
16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 296830 16 |
| GTIN | 4045197885500 |
| Třída artiklu | 22E |

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

| | |
|----------------|--------------------|
| Stopka 4hran | 16 mm |
| Celková délka | 110 mm |
| Řezný materiál | M20 |
| Druh produktu | Soustružnické nože |