

Garant**6hranná hlavice, 1/4 palce Surface Drive, Rozměr klíče: 5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 631225 5 |
| GTIN | 4045197496973 |
| Třída artiklu | 61A |

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Otvor klíče Surface-Drive umožňuje pevnější usazení a vyšší sílu působení. Tlak působí přímo na plochy matic a šroubů, chrání se tak citlivé hrany. I méně obvyklé rozměry např. v palcích (A/F, BSF, BSW) a opotřebované šrouby lze utahovat nebo povolovat pomocí profilu Surface Drive. Hlavice s otvorem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Délka | 24,8 mm |
| Rozměr klíče | 5 mm |
| Vhodné pro palce (Americké rozměry) | 3/16 palec |
| Ø na hnané straně | 8,1 mm |
| Upínací 4hran | 1/4 palec |
| Profil 6hranného nástrčného klíče | Surfacedrive |
| Norma | DIN 3124 |
| Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Materiál | chromvanadiová ocel |
| Povrch | chromované |
| S profilem AS-Drive | ne |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |